

AGILA TWIN

2970PJO050P30-11

EAN 4031582302684



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ○ ○
Шум от движение	● ● ● ● ○
Привличане	● ● ● ○ ○
Устойчив на корозия	● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Agila twin
Тип	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	70 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	140 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	69 mm
Обща ширина	53 mm
Общо тегло	0.19 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Стоманен лист, среден
Форма Вилица	Вилка на две Колело
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Цвят	Синьо покритие
Изместване	25 mm
Радиус на завъртане	53 mm
Интерференция при завъртане	106 mm
Диаметър на купол	53 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Термопластичен каучук
Лагер	Плъзгащ лагер
Цвят на Колело	Сребърно сиво (RAL7001)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	50 mm
Ширина на Резба	19 mm
Ширина на тялото	19 mm
Твърдост на Резба (A)	87 Бръснач A

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт	11 mm

AGILA TWIN

2970PJO050P30-11

EAN 4031582302684

Номер на поръчката 00030309
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

