

## ALPHA STAINLESS

8477U00160P63

EAN 4031582313123



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ● ○ |
| Атритация             | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ● ● |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Назва продукту                     | Alpha stainless                             |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо |
| Стандартний                        | EN12532 - Транспортувальне обладнання       |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год      | 500 kg                                      |
| Електропровідність                 | Ні                                          |
| Нержавіюча сталь                   | Так                                         |
| Статичний Вантажопідйомність       | 1000 kg                                     |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -40 °C                                      |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C                                       |
| Загальна висота                    | 200 mm                                      |
| Загальна ширина                    | 96 mm                                       |
| Загальна вага                      | 2,14 kg                                     |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Матеріал корпусу    | Нержавіюча сталь, важка |
| Вила Форма          | Широка                  |
| Поворотний вузол    | Дві м'ячі перегони      |
| Колір               | Нержавіюча сталь        |
| Офсет (Зсув)        | 60 mm                   |
| Радіус повороту     | 167 mm                  |
| Поворотне з'єднання | 334 mm                  |
| Діаметр ковпачка    | 96 mm                   |

## КОЛЕСО

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліамід                       |
| Матеріал протектору     | Ідентичність з корпусом Колесо |
| Носіння                 | Підшипник ковзання             |
| Вісь                    | Пригвинчено гайкою             |
| Колір Колесо            | Природний білий                |
| Захист різьби           | Без різьби                     |
| Діаметр                 | 160 mm                         |
| Протектор               | 40 mm                          |
| Ширина тіла             | 40 mm                          |
| Твердість Протектор (D) | 75 Прибережна D                |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Тип налаштування                          | Прямокутна пластина |
| Довжина пластины                          | 137 mm              |
| Ширина тарілки                            | 105 mm              |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна)  | 75 mm               |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 80 mm               |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна)   | 75 mm               |
| Ширина отвору для планшета (максимальна)  | 105 mm              |
| Діаметр отвору планшета                   | 11 mm               |

# ALPHA STAINLESS

8477UOO160P63

EAN 4031582313123

Номер замовлення 00035544  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

