PRODUKTINFORMATION

# KAPPA

## 9682TOP160P63 CL67

EAN 4031582316056



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

### YDEEVNE

| | |
|---|---|
| Rullemodstand | ●●●●● |
| Kørselsstøj | ●●○○○ |
| Abrasion | ●●●●● |
| Rustbeskyttelse | ●●●●○ |

### PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|---|---|
| Produktnavn | Kappa |
| Type | Drejeligt Hjul med Totalbremse, Medløbende |
| Standard | EN12533 – Sværlasthjul |
| Belastning ved 4 km/t | 1020 kg |
| Belastning ved 6 km/t | 850 kg |
| Elektrisk ledende | Nej |
| Rustfri | Nej |
| Belastning Statisk | 1700 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -30 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
| Byggehøjde | 205 mm |
| Samlet bredde | 116 mm |
| Samlet vægt | 4,31 kg |

### GAFFEL

| | |
|---|---|
| Materialer til boliger | Støbejern eller smedet jern, tungt |
| Gaffel Form | Bred, Forstærket |
| Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans, Forstærket eller Rustfri |
| Farve | Blå-kromatiseret |
| Udladning | 58 mm |
| Udfaldsradius | 140 mm |
| Udfaldsdiameter | 280 mm |
| Lubrication nipple | 1 |
| Dome-diameter | 111 mm |

### HJUL

| | |
|---|---|
| Fælgmateriale | Polyamid , tung |
| Hjulbanemateriale | Identisk med Hjulfælg |
| Leje | Præcisionskugleleje |
| Aksel | Skruet med møtrik |
| Hjul farve | Naturlig hvid |
| Trådfang | Uden trådfang |
| Diameter | 160 mm |
| Hjulbane bredde | 50 mm |
| Fælgbredde | 50 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 75 Shore D |

### MONTERING

| | |
|---|---|
| Monteringstype | Rektangulær plade |
| Pladelængde | 135 mm |
| Pladebredde | 110 mm |
| Længde på pladehul (minimum) | 75 mm |
| Længde på pladehul (maksimum) | 80 mm |
| Pladehulbredde (minimum) | 75 mm |
| Pladehullets bredde (maksimum) | 105 mm |
| Pladehullets diameter | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# KAPPA


## 9682TOP160P63 CL67


EAN 4031582316056

Bestillingsnummer 00802893

**Product Drawings**






© Copyright 2026 TENTE International GmbH