

ELASTECH

EEZ 200x75-Ø100 DG

EAN 4031582318333



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Tread hardness	souple
Corps de roue	Acier, fer
Bandage	Caoutchouc élastique, noir, vulcanisé
Roulement	Moyeu lisse, non usiné
Couleur de la roue	Noir profond (similaire au RAL9005)
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	75 mm
Diamètre de l'alésage	100 mm
Longueur de moyeu	75 mm
Largeur du corps de roue	75 mm
Dureté du bandage (A)	68 Shore A

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Elastech
Type	Roue
Norme	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	600 kg
Capacité de charge à 6 km/h	500 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	1000 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Poids	2,31 kg

ELASTECH


EEZ 200x75-Ø100 DG

EAN 4031582318333

Numéro de commande 00830872
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




ELASTECH

EEZ 200x75-Ø100 DG

EAN 4034582318383

Numéro de commande 00830872



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.