

MONO

5025PJH080L51-10 9006/9011/9011/9011

EAN 4031582308440



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ● ○
Kopás	● ● ● ● ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ● ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Mono
Ház típusa	Kerékfésűes görgő
Standard	EN12528 - Bútorgörgők
Teherbírás 3 km/h-nál	70 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	140 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,13 kg
Teljes szélesség	0 mm

VÁZ

A ház anyaga	Poliamid
Villa alakja	Zárt
Forgócsapágó	Csap, forgatható
Szín	Fehéralumínium (RAL9006)
Ellensúlyoz	34 mm
Körbeforgás	210 mm
Kupola átmérője	0 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Termoplasztikus gumi
Csapágó	Siklócsapágó
Futófelület színe	Grafitfekete (RAL9011)
Kerék színe	Grafitfekete (RAL9011)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	80 mm
Futófelület szélessége	24 mm
Tengely furat átmérője	0 mm
Kerékagy hossza	0 mm
Test szélessége	24 mm
A futófelület keménysége (A)	90 Shore A

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Zsákfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője	10 mm

MONO

5025PJH080L51-10 9006/9011/9011/9011

EAN 4031582308440



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Termékrajzok

