

BASETECH

POR125X40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320800



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ○ ○

Buka u pokretu ● ● ● ○ ○

Ishrana ● ● ● ● ●

otpornost na rdju ● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda Basetech

Tip kućišta Tocak

Standard EN12532 - transportna oprema

Nosivost na 4 km/h 200 kg

Statički Nosivost 400 kg

Temperaturni opseg (Minimalno) -20 °C

Opseg temperature (maksimalni) 60 °C

Ukupna težina 0,2 kg

TOCAK

Materijal za telo polipropilen

materijal omotaca Identično sa telom Tocak

Nošenje kotrljajući lezaj

štitnici omotaca Bez stražara

Prečnik 125 mm

Širina omotac 40 mm

dimenzija rupa osočina 12 mm

dužina glavnice 44,4 mm

Teškoća gazećeg omotac (D) 65 Šor D

BASETECH

POR125X40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320800



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

