

ZETA

4681ITP160P63 SOFT CV

EAN 4031582337631

Номер замовлення 00838060



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ● ○
Атриція	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Zeta
Тип корпусу	Поворотний Колісна опора з Блокування напрямку
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	550 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	440 kg
Статичний Вантажопідйомність	1100 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	200 mm
Загальна ширина	96 mm
Загальна вага	3,348 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Алюміній
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлтий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	Дорожньо-сірий A (RAL7042)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	160 mm
Протектор	50 mm
Ширина тіла	50 mm
Твердість Протектор (A)	80 Прибережна A

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, дуже важкий
Виля Форма	Широка Підсилений
Поворотний вузол	Дві перегони з м'ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	55 mm
Радіус повороту	135 mm
Поворотне з'єднання	270 mm
Діаметр ковпачка	96 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	137 mm
Ширина тарілки	105 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

ZETA

4681ITP160P63 SOFT CV

EAN 4031582337631

Номер замовлення 00838060



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

