

ZETA

4681ITP160P63 SOFT CV

EAN 4031582337631

Номер замовлення 00838060



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ○ ○ |
| Шум руху | ● ● ● ● ○ |
| Атриція | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії | ● ● ● ○ ○ |

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|--|
| Назва продукту | Zeta |
| Тип | Поворотний Колісна опора з Блокування напрямку |
| Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| Обвантажопідйомність 4 км/год | 550 kg |
| Обвантажопідйомність 6 км/год | 440 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 1100 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна висота | 200 mm |
| Загальна ширина | 96 mm |
| Загальна вага | 3,348 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла | Алюміній |
| | м'який |
| | опуклий |
| Матеріал протектору | Поліуретан, Відлитий |
| Носіння | Прецизійний кульковий підшипник |
| Вісь | Пригвинчено гайкою |
| Колір Колесо | Дорожньо-сірий А (RAL7042) |
| Захист різьби | Без різьби |
| Діаметр | 160 mm |
| Протектор | 50 mm |
| Ширина тіла | 50 mm |
| Твердість Протектор (А) | 80 Прибережна А |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|--|
| Матеріал | Сталевий лист, дуже важкий |
| Вила Форма | Широка Підсилений |
| Поворотний вузол | Дві перегони з м'ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь |
| Колір | Пасивований блакитним |
| Офсет (Зсув) | 55 mm |
| Радіус повороту | 135 mm |
| Поворотне з'єднання | 270 mm |
| Діаметр ковпачка | 96 mm |

ZETA

4681ITP160P63 SOFT CV

EAN 4031582337631

Номер замовлення 00838060



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|---------------------|
| Тип налаштування | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини | 137 mm |
| Ширина тарілки | 105 mm |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна) | 75 mm |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 80 mm |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна) | 75 mm |
| Ширина отвору для планшета (максимальна) | 105 mm |
| Діаметр отвору планшета | 11 mm |

ZETA

4681ITP160P63 SOFT CV

EAN 4031582337631

Номер замовлення 00838060



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

