

## KAPPA LOAD

9658FTP200P64 CL97

EAN 4031582316230



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ○ ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Kappa load                        |
| Tip kućišta                    | Fiksni Tocak                      |
| Standard                       | EN12533 - Tockovi za teske terete |
| Nosivost na 4 km/h             | 1680 kg                           |
| Nosivost na 6 km/h             | 1400 kg                           |
| Statički Nosivost              | 2800 kg                           |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -10 °C                            |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C                             |
| Sveukupna visina               | 255 mm                            |
| Ukupna širina                  | 140 mm                            |
| Ukupna težina                  | 11,118 kg                         |

## TOCAK

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo          | Casting                  |
| materijal omotaca          | Poliuretana, liveno      |
| Nošenje                    | precizini kuglicni lezaj |
| osovina                    | Završena sa navrtkom     |
| Boja Tocak                 | Med žuta (RAL1005)       |
| stitnici omotaca           | Sa threadguard           |
| Prečnik                    | 200 mm                   |
| Širina omotac              | 80 mm                    |
| Širina tela                | 80 mm                    |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 92 Šor A                 |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 42 Šor D                 |

## KUCISTE

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Materijal      | Gvožđe ili gvožđe kovano, teško |
| oblik viljusk  | siroko, Ojacano                 |
| Boja           | Zink-gvožđe (transparentno)     |
| Prečnik kupole | 130 mm                          |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja                    | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče                     | 175 mm            |
| Širina ploče                     | 140 mm            |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 105 mm            |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 140 mm            |
| Prečnik otvora ploče             | 15 mm             |

# KAPPA LOAD

9658FTP200P64 CL97

EAN 4031582316230



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

