

# AGILA

2477PJO100R05-28

EAN 4031582301991



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Nom du produit                  | Agila                                 |
| Type                            | Roulette pivotante avec Blocage total |
| Standard                        | EN12530 - Roulettes de dispositifs    |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 80 kg                                 |
| Statique Capacité de charge     | 160 kg                                |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                                |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                                 |
| Hauteur                         | 138 mm                                |
| Poids global                    | 0,982 kg                              |

## ROUE

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Matériau du corps     | Polypropylène              |
| Bandage               | Caoutchouc thermoplastique |
| Roulement             | Moyeu lisse                |
| Pare-fils             | Sans protège-filet         |
| Diamètre              | 100 mm                     |
| Largeur du Bandage    | 32 mm                      |
| Dureté du Bandage (A) | 87 Shore A                 |

## CHAPE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau                | Tôle d'acier, moyenne  |
| Forme Chape             | Galbé                  |
| Pivot                   | Deux courses de balles |
| Déport                  | 43,5 mm                |
| Rayon d'encombrement    | 131 mm                 |
| Diamètre d'encombrement | 262 mm                 |

## RACCORD

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Type de raccord | Tige pleine Tige, ronde |
| Diamètre Œil    | 28 mm                   |
| Longueur Œil    | 45 mm                   |

# AGILA

2477PJO100R05-28

EAN 4031582301991



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

