

ALPHA STAINLESS

8477UOD100P30-11

EAN 4031582377200



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ○ ○ ○
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ● ●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha stainless
Type	Zwenkwiel met dubbele rem
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	150 kg
Roestvrij	✓
Statisch Draagvermogen	300 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	128 mm
Totaal gewicht	0,863 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Rollager, roestvrij
As	Vastgeschroefd met moer
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	36 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D

VORK

Materiaal	Roestvrij staal, zwaar
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Offset	41 mm
Uitzwenking	242 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Boutgat
Diameter boutgat diameter	11 mm

ALPHA STAINLESS

8477UOD100P30-11

EAN 4031582377200



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

8477UOD100P30- ϕ 11

