

ALPHA

3477UOR080P62 TFR

EAN 4031582400106



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha
Typ	Otočné Kolečko s Totální brzda
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	200 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	400 kg
Rozsah teploty (minimální)	-25 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	108 mm
Celková hmotnost	0,88 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Ocelový plech, těžký
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	44,5 mm
Poloměr otáčení	123 mm
Průměr otáčení	246 mm

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Valivé ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	80 mm
Šířka Běhoun	30 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	105 mm
Šířka plotny	80 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	77 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	60 mm
Průměr otvoru plotny	9 mm

ALPHA

3477UOR080P62 TFR



EAN 4031582400106



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

3477U00080P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

