

# AGILA

2478YGO100P50

EAN 4031582342109



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Nom du produit                  | Agila                           |
| Type                            | Roulette fixe                   |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 80 kg                           |
| Conducteur d'électricité        | Oui                             |
| Inoxydable                      | Non                             |
| Capacité de charge statique     | 160 kg                          |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                          |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                           |
| Hauteur                         | 135 mm                          |
| Largeur totale                  | 60 mm                           |
| Poids                           | 0,48 kg                         |

## CHAPE

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Matériau de la chape | Tôle d'acier, moyenne |
| Forme de la chape    | Galbée                |
| Couleur de la chape  | Zingué bleu           |
| Diamètre du dôme     | 60 mm                 |

## ROUE

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Corps de roue            | Polypropylène, conducteur d'électricité              |
| Bandage                  | Caoutchouc thermoplastique, conducteur d'électricité |
| Roulement                | Moyeu lisse                                          |
| Couleur de la roue       | Gris argenté (similaire au RAL7001)                  |
| Pare-fils                | Sans pare-fils                                       |
| Diamètre                 | 100 mm                                               |
| Largeur du bandage       | 32 mm                                                |
| Largeur du corps de roue | 32 mm                                                |
| Dureté du bandage (A)    | 87 Shore A                                           |

## FIXATION

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Type de fixation                           | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine                     | 77 mm                 |
| Largeur de la platine                      | 67 mm                 |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 46,5 mm               |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 51,5 mm               |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 56 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 61,5 mm               |
| Diamètre des trous de la platine           | 8,5 mm                |

# AGILA

2478YGO100P50

EAN 4031582342109

Numéro de commande 00034885

Dessins du produit



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

