



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Agila
外壳类型	带全锁的旋转脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
静态载重	200 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	80 ° C
总高	160 mm
总宽度	60 mm
总重量	1.277 kg

轮子

轮体材料	钢板
胎面材料	实心橡胶，不留痕，Shore A 63
轴承	圆锥球轴承
轮子颜色	蓝色钝化
侧盖	带螺纹防护装置
直径	125 mm
胎面宽度	32 mm
轮体宽度	32 mm
胎面硬度 (A)	80 岸 A

支架

材料	钢板，中号
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	蓝色钝化
偏移量	41 mm
旋转半径	131 mm
转向干涉	262 mm
圆顶直径	60 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	77 mm
上板宽	67 mm
上板孔长度 (最小)	46.5 mm
上板孔长度 (最大)	51.5 mm
上板孔宽度 (最小)	56 mm
上板孔宽度 (最大)	61.5 mm
上板孔直径	8.5 mm

AGILA

2477DIK125P50

EAN 4031582301908
订单号 00006093



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

