INFORMACIÓ DE PRODUCTE

MAXTECH

PNP 175x30-Ø8 HL60

EAN 4031582320619



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●○○
El soroll del moviment	●●●●○
Atràcia	●●●○○
Resistència a a la corrosió	●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Maxtech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	75 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	150 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Pes total	0,4 kg

RODA

Tread hardness	suau
Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Escumat
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	Negre
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	175 mm
Banda de rodadura ample	30 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	8 mm
Longitud del cub	60 mm
Corporació ample	30 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	70 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

PNP 175x30-Ø8 HL60

EAN 4031582320619

Número de comanda 00005567

Plànols del producte



© Copyright 2026 TENTE International GmbH