

## NOVATECH

FTP250x50-Ø25 HL62

EAN 4031582331035



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## ROATĂ


|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Material pentru corp                    | Fontă                       |
| Material al benzii de rulare            | Poliuretan, Turnată         |
| Lagăr                                   | Rulment cu bile de precizie |
| Protecție pentru filet                  | Cu protecție pentru filet   |
| Diametru                                | 250 mm                      |
| Benză de rulare                         | 50 mm                       |
| Diametrul găurii Axă                    | 25 mm                       |
| Lungime butuc                           | 62 mm                       |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A               |

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ● ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ○ ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ


|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Nume produs                       | Novatech                  |
| Tip                               | Roată                     |
| Standard                          | EN12533 - Role rezistente |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 1440 kg                   |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 1200 kg                   |
| Conductiv electric                | Nu                        |
| Inoxidabil                        | Nu                        |
| Capacitate de încărcare statică   | 2880 kg                   |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                    |
| Interval de temperatură (maxim)   | 60 °C                     |



**NOVATECH**

FTP250x50-Ø25 HL62

EAN 4031582381055



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.