

ELASTECH

EEZ250x60-Ø190 DG

EAN 4031582318340



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

КОЛЕСО

Tread hardness	мягкий
Материал корпуса	Сталь, железо
Материал протектора	Эластичные шины, черные, вулканизированные
Подшипник	Отверстие, необработанное
Диаметр	250 mm
Ширина Протектор	60 mm
Диаметр отверстия Ось	190 mm
Твердость Протектор (A)	68 Береговая A

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ○ ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Elastech
Тип	Колесо
Стандартный	EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Грузоподъемность при 4 км/ч	630 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	525 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	1260 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	85 °C
Общий вес	1,36 kg

ELASTECH

EEZ250x60-Ø190 DG


EAN 4031582318340

Номер заказа 00830877

Чертежи изделия



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




ELASTECH

EEZ250x60-Ø190 DG

EAN 4034582318340

Номер заказа 00880877



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.