

PURETECH AIR

DQR260X85-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ○ ○ ○ ○

Шум движения ● ● ● ○ ○

Исчезновение ● ● ● ○ ○

Устойчивость к коррозии ● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта Puretech air

Тип Колесо

Грузоподъемность при 3 км/ч 150 kg

Грузоподъемность статическая 300 kg

Общий вес 1,35 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса Листовая сталь

мягкий

Материал протектора Пневматическая шина, профиль блока

Подшипник Роликовый (Игольчатый) подшипник

Защита от проводов Без защиты резьбы

Диаметр 260 mm

Ширина Протектор 85 mm

Диаметр отверстия Ось 25 mm

Длина хаба 74 mm

Твердость Протектор (A) 55 Береговая A

PURETECH AIR

DQR260X85-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

