

# AGILA TWIN

2977PJO075P30-10,3

EAN 4031582302912

Numéro de commande 00004157



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●●●

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila twin
Type	Roulette pivotante avec Blocage total
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Statique Capacité de charge	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	99 mm
Largeur totale	71 mm
Poids global	0,564 kg

## ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Moyeu lisse
Couleur Roue	Gris argent (RAL7001)
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	75 mm
Largeur du Bandage	25 mm
Largeur du corps	25 mm
Dureté du Bandage (A)	87 Shore A

## CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, moyenne
Forme Chape	Double Roue Roue Chape
Pivot	Deux courses de balles
Couleur	Zingué bleu
Déport	31,3 mm
Rayon d'encombrement	99 mm
Diamètre d'encombrement	198 mm
Diamètre du dôme	65 mm

## RACCORD

Type de raccord	Trou central
Diamètre du trou de l'Œil	10,3 mm

# AGILA TWIN

2977PJO075P30-10,3

EAN 4031582302912

Numéro de commande 00004157



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

