

## AGILA

2475DIK050P40

EAN 4031582050080



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ● ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ● ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Název produktu              | Agila                       |
| Typ                         | Otočné Kolečko s Brzda kola |
| Norma                       | EN12530 – Kolečka zařízení  |
| Nosnost 3 km/h              | 40 kg                       |
| Elektrické vodivé           | Ne                          |
| Nerezové                    | Ne                          |
| Statická Nosnost            | 80 kg                       |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                      |
| Teplotní rozsah (maximální) | 85 °C                       |
| Celková výška               | 69 mm                       |
| Stavební výška              | 43 mm                       |
| Celková hmotnost            | 0,26 kg                     |

## UCHYCENÍ

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Materiál pouzdra | Ocelový plech, střední |
| Tvar Vidlice     | Široký                 |
| Otočné ložisko   | Dva míčové závody      |
| Barva vidlice    | Pasivováno modrou      |
| Vyosení          | 24 mm                  |
| Poloměr otáčení  | 41 mm                  |
| Průměr otáčení   | 164 mm                 |

## KOLO

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál středu    | Ocelový plech            |
| Materiál běhounu   | Tvrdá guma, neoznačující |
| Ložisko            | Kuželové ložisko         |
| Barva kola         | Pasivováno modrou        |
| Ochranná krytka    | S ložiskovým pouzdrem    |
| Průměr             | 50 mm                    |
| Šířka Běhoun       | 19 mm                    |
| Šířka středu kola  | 19 mm                    |
| Tvrdost Běhoun (A) | 80 krůček A              |

## MONTÁŽ

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Typ uchycení                    | Čtvercová deska |
| Délka plotny                    | 60 mm           |
| Šířka plotny                    | 60 mm           |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 38 mm           |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 48 mm           |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 38 mm           |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 48 mm           |
| Průměr otvoru plotny            | 6,3 mm          |

# AGILA

2475DIK050P40

EAN 4031582050080

Objednací číslo 00003886  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

