

# NOVATECH

FTF250X75-Ø80-4XØ15

EAN 4031582331707



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Novatech
Ház típusa	Kerék
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	8,673 kg

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Öntöttvas
Futófelület anyaga	Ötött poliuretán
Csapágy	Peremes kerék
Átmérő	250 mm
Futófelület szélessége	75 mm
Tengely furat átmérője	80 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
Furatelosztás átmérője	112 mm
Furat átmérője	15 mm
Alkalmas	atlet

## SZERELVÉNY

Csavar rögzítőfuratok száma	4
-----------------------------	---

## MŰSZAKI RAJZOK

