

# ALPHA STAINLESS

8470UOD080P30-11

EAN 4031582377149



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ○ ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ●
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ●

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Alpha stainless
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnēsība pie 4 km/h	150 kg
Nerūsējošais	✓
Statiskā kravnēsība	300 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-25 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais augstums	108 mm
Kopējais svars	0,663 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto a rulli, Inossidabile
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Diametrs	80 mm
Protektora platums	34 mm
Protektora cietība (D)	75 Krasts D

## KRONŠTEINIS

Materiāls	Nerūsējošais tērauds, smags
Dakšas forma	Plašs
Grozāmais gūltnis	Divu bumbu sacīkstes
Ofsets	44,5 mm
Pagrieziena rādiuss	84,5 mm
Grozāms savienojums	169 mm

## UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Avēre zem skrūves
Skrūves atveres diametrs	11 mm

# ALPHA STAINLESS

8470UOD080P30-11

EAN 4031582377149



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

8470UOD080P30- $\phi$ 11

