

ZETA

4688UOO250P63

EAN 4031582308365

Номер замовлення 00804287



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●○○○○

Атриція ●●●●●

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту Zeta

Тип Фіксований Колісна опора

Стандартний EN12532 - Транспортувальне обладнання

ОбВантажопідйомність 4 км/год 800 kg

ОбВантажопідйомність 6 км/год 640 kg

Статичний Вантажопідйомність 1600 kg

Діапазон температур (мінімальний) -40 °C

Діапазон температур (максимальний) 80 °C

Загальна висота 290 mm

Загальна вага 2,5 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Підшипник ковзання
Вісь	Пригвинчено гайкою
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	250 mm
Протектор	50 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, дуже важкий
Виля Форма	Широка Підсилений

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	137 mm
Ширина тарілки	117 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

ZETA

4688UOO250P63

EAN 4031582308365

Номер замовлення 00804287



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

