

NOVATECH

FTP 250X60-Ø25 HL62

EAN 4031582331066

Número de comanda 00803985



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

RODA

Material corporal	Càsting
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	Amarillo de mel (RAL1005)
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	250 mm
Banda de rodadura ample	60 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	25 mm
Longitud del cub	62 mm
Corporació ample	60 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	42 Shore D

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Novatech
Tracidad de carga a 4 km/h	1680 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	1400 kg
Tracidad de carga estàtica	2800 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Pes total	7,123 kg

NOVATECH

FTP 250X60-Ø25 HL62

EAN 4031582331066

Número de comanda 00803985



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

