

## MAXTECH

UAR 100x32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582323115



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ○ ○ |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ● ○ |
| Kopás                              | ● ● ● ○ ○ |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ○ ○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve                       | Maxtech                    |
| Ház típusa                        | Kerék                      |
| Standard                          | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 100 kg                     |
| Elektromosan vezető               | Nem                        |
| Rozsdamentes                      | Nem                        |
| Statikus teherbírás               | 200 kg                     |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -25 °C                     |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C                      |
| Összsúly                          | 0,2 kg                     |

## KERÉK

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Poliamid                   |
| Futófelület anyaga           | Fröccsöntött poliuretán    |
| Csapágó                      | Tűgörgős csapágó           |
| Kerék színe                  | Ezüstszürke (RAL7001)      |
| Szálvédők                    | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő                       | 100 mm                     |
| Futófelület szélessége       | 32 mm                      |
| Tengely furat átmérője       | 12 mm                      |
| Kerékagy hossza              | 34,9 mm                    |
| Test szélessége              | 32 mm                      |
| A futófelület keménysége (A) | 91 Shore A                 |
| A futófelület keménysége (D) | 40 Shore D                 |

