

# AGILA

2470PJO075B10-11x31

EAN 4031582403763



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ● ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Agila                           |
| Tipo                                | Ruota girevole                  |
| Standard                            | EN12530 - Ruote per dispositivi |
| Portata a 3 km/h                    | 75 kg                           |
| Elettricamente conduttivo           | No                              |
| Inossidabile                        | No                              |
| Portata statica                     | 120 kg                          |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                          |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C                           |
| Altezza totale                      | 103 mm                          |
| Larghezza complessiva               | 43 mm                           |
| Peso complessivo                    | 0,24 kg                         |

## SUPPORTO

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Materiale di costruzione  | Lamiera di acciaio, media |
| Forma della forcella      | Largo                     |
| Cuscinetto del supporto   | Doppio giro di sfere      |
| Colore                    | Passivato blu             |
| Disassamento              | 24 mm                     |
| Raggio di piroettamento   | 61,5 mm                   |
| Ingombro di piroettamento | 123 mm                    |
| Diametro cuffia superiore | 43 mm                     |

## RUOTA

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Materiale del corpo         | Polipropilene            |
| Materiale del battistrada   | Gomma termoplastica      |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto piano         |
| Colore Ruota                | Grigio argento (RAL7001) |
| Parafili                    | Senza parafili           |
| Diametro                    | 75 mm                    |
| Larghezza battistrada       | 25 mm                    |
| Larghezza corpo             | 25 mm                    |
| Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A               |

## FISSAGGIO

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Tipo di fissaggio | Perno con anello di presa, con collare |
| Diametro perno    | 11 mm                                  |
| Lunghezza perno   | 31 mm                                  |

# AGILA

2470PJO075B10-11x31

EAN 4031582403763

Numero d'ordine 00004459

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

