

# GALEA

5071PIP100P30-10

EAN 4031582354188



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●○○

Korozijas izturīgs ●●●●○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Galea
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Kravnēsība pie 3 km/h	60 kg
Statiskā kravnēsība	120 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	139 mm
Kopējais svars	0,477 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
	mīksts
Protektora materiāls	Cietā gumija, bez marķējuma
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	100 mm
Protektora platums	32 mm
Protektora cietība (A)	75 Krasts A

## KRONŠTEINIS

Materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Slēgts
Grozāmais gūltnis	Divu bumbu sacīkstes
Ofsets	40 mm
Grozāms savienojums	205 mm

## UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Avēre zem skrūves
Skrūves atveres diametrs	10 mm

# GALEA

5071PIP100P30-10

EAN 4031582354188



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

