

COMPACTA

1430POI038P60-46x38

EAN 4031582336672



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a la corrosió	● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Compacta
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	25 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	50 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	50,5 mm
Àmplia general	32 mm
Pes total	0,07 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Acero, luz
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Una Carrera de boles
Color	Passivat blau
Desplaçament	13 mm
Scio de giro	32 mm
Sterferencia de giro	64 mm
Dome Dictel	32 mm

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Coixinet llis tub Separador
Eix	Riveció
Roda de color	Grafit negre (RAL9011)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	38 mm
Banda de rodadura ample	16 mm
Corporació ample	16 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	65 Shore D

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	46 mm
Placa ampla	38 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	28 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	36 mm
Placa de diàmetre	5,3 mm

COMPACTA

1430POI038P60-46x38

EAN 4031582336672

Número de comanda 00032083
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

