INFORMAȚII DESPRE PRODUS

# KAPPA

## 9688TOP200P63 CL67

EAN 4031582316704



Imaginea poate fi diferită de produsul original

### PERFORMANȚĂ

| | |
|---|---|
| Performanța rolei | ●●●●● |
| Zgomot de mișcare | ●●○○○ |
| Atriție | ●●●●● |
| Rezistență la coroziune | ●●●●○ |

### ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|---|---|
| Nume produs | Kappa |
| Tip | Rola fixă |
| Standard | EN12533 - Role rezistente |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 1200 kg |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 1000 kg |
| Conductiv electric | Nu |
| Inoxidabil | Nu |
| Capacitate de încărcare statică | 2000 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -30 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
| Înălțime totală | 245 mm |
| Lățime totală | 98 mm |
| Greutate totală | 4,24 kg |

### FURCA

| | |
|---|---|
| Materialul de construcție | Fontă sau fier forjat, greu |
| FormăFurcă | Larg, Rezistent |
| Culoare | Pasivat în albastru |
| Lubrication nipple | 1 |
| Diametru cupolă | 96 mm |

### ROATĂ

| | |
|---|---|
| Material pentru corp | Poliamidă , grea |
| Material al benzii de rulare | Identic cu corp Roată |
| Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
| Axă | Înșurubat cu piuliță |
| Roată | Alb natural |
| Protecție pentru filet | Fără protecție pentru filet |
| Diametru | 200 mm |
| Benză de rulare | 50 mm |
| Lățimea corpului | 50 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 75 malul D |

### RACORD

| | |
|---|---|
| Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă | 135 mm |
| Lățimea plăcii | 110 mm |
| Lungime orificiu placă (minim) | 75 mm |
| Lungime orificiu placă (maximă) | 80 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (minim) | 75 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 105 mm |
| Diametru orificiu placă | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# KAPPA


9688TOP200P63 CL67

EAN 4031582316704

Numărul de comandă 00801574

**Desene ale produsului**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH