

# AGILA

2471UAP150P50

EAN 4031582301519  
Broj porudžbine 00030254

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●●○

otpornost na rdju ●●●○○

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Agila                            |
| Tip                            | Okreni Tocak sa usmerena kocnica |
| Standard                       | EN12530 - Kastori uređaja        |
| Nosivost na 3 km/h             | 100 kg                           |
| Statički Nosivost              | 200 kg                           |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -40 °C                           |
| Opseg temperature (maksimalni) | 80 °C                            |
| Sveukupna visina               | 185 mm                           |
| Ukupna težina                  | 1,116 kg                         |

## TOCAK

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo          | poliamid                 |
| materijal omotaca          | Poliuretan, liveno       |
| Nošenje                    | precizini kuglicni lezaj |
| stitnici omotaca           | Sa threadguard           |
| Prečnik                    | 150 mm                   |
| Širina omotac              | 32 mm                    |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 40 Šor D                 |

## KUCISTE

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Materijal       | Čelični list, srednji |
| oblik viljuska  | siroko                |
| okretni lezaj   | Dve lopte             |
| ofset           | 36 mm                 |
| Otpor okretanju | 262 mm                |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja                    | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče                     | 77 mm             |
| Širina ploče                     | 67 mm             |
| Dužina otvora ploče (Minimalno)  | 56 mm             |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 61,5 mm           |
| Širina otvora ploče (Minimalno)  | 46,5 mm           |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 51,5 mm           |
| Prečnik otvora ploče             | 8,5 mm            |

# AGILA

2471UAP150P50

EAN 4031582301519  
Broj porudžbine 00030254



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

