DURATECH

MOP 300x80-Ø50 HL90

EAN 4031582320091

Numéro de commande 00820851



ROUE

Diamètre	300 mm
Largeur du bandage	80 mm
Diamètre de l'alésage	50 mm
Longueur de moyeu	90 mm
Largeur du corps de roue	80 mm
Type de roulement	6310

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●●
Bruit de mouvement	●●○○○
Usure	●●●●●
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Capacité de charge à 4 km/h	7800 kg
Capacité de charge à 6 km/h	6500 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	13000 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	8.32 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

MOP 300x80-Ø50 HL90

EAN 4031582320091

Numéro de commande 00830851

Dessins du produit



DURATECH

MOP 300x80-Ø50 HL90

EAN 4031582320091

Numéro de commande 00830851

