PRODUCTINFORMATIE

PURETECH AIR

PPR400x100-Ø10 HL129 2ply with axle

EAN 4031582461398



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●○○
Slijtage	●●●○○
Corrosiebestendigheid	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Puretech air
Type	Wiel
Draagvermogen bij 3 km/h	200 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	400 kg
Totaal gewicht	2,04 kg

WIEL

Tread hardness	zacht
Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Pneumatische band, lijnprofiel
Lagering	Rollager
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	400 mm
Breedte Loopvlak	100 mm
Diameter Asgat	20 mm
Naaflengte	129 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	55 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH AIR

PPR400x100-Ø10 HL129 2ply with axle

EAN 4031582461398

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Producttekeningen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH