

# AGILA

2477DIK075R47-24-27

EAN 4031582325911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja  | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Produkta nosaukums                   | Agila   |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi              |
| Kravnēsība pie 3 km/h                | 55 kg   |
| Statiskā kravnēsība                  | 110 kg  |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -10 °C  |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 40 °C   |
| Kopējais augstums                    | 103 mm  |
| Kopējais svars                       | 0,548 kg                                      |

## RITENIS

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Korpusa materiāls      | Lokšņu tērauds              |
| Protektora materiāls   | Cietā gumija, bez marķējuma |
| Gūltnis                | Coni di sfere               |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu           |
| Diametrs               | 75 mm                       |
| Protektora platums     | 25 mm                       |
| Protektora cietība (A) | 80 Krasts A                 |

## KRONŠTEINIS

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Materiāls           | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma        | Plašs                  |
| Grozāmais gultnis   | Divu bumbu sacikstes   |
| Ofsets              | 24 mm                  |
| Pagrieziena rādiuss | 80 mm                  |
| Grozāms savienojums | 160 mm                 |

## UZSTĀDĪŠANA

|  |  |
|--|--|
| Uzstādīšanas veids                       | Sintētiskais paplašinātājs, kvadrātveida                         |
| Paplašinātāja stiprinājums (minimālais)  | 24 mm  |
| Paplašinātāja stiprinājums (maksimālais) | 27 mm  |
| Ieteikums                                | Pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. |

# AGILA

2477DIK075R47-24-27

EAN 4031582325911

## TEHNISKIE RASĒJUMI

---

