

PURETECH

UVH 080X35 HL46

EAN 4031582323627

Numéro de commande 00002549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, noir
Roulement	Moyeu lisse
Couleur Roue	Noir graphite (RAL9011)
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	80 mm
Largeur du Bandage	35 mm
Diamètre du trou de l'Axe	8,3 mm
Longueur de moyeu	46 mm
Largeur du corps	35 mm
Dureté du Bandage (A)	90 Shore A
Dureté du Bandage (D)	39 Shore D

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Puretech
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	100 kg
Statique Capacité de charge	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids global	0,218 kg

PURETECH

UVH 080X35 HL46

EAN 4031582323627

Numéro de commande 00002549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

