

ZETA

4687UAP200P63

EAN 4031582396423

Objednávací číslo 00838443



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●●○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Název produktu | Zeta |
| Typ | Otočné Kolečko s Totální brzda |
| Norma | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h | 500 kg |
| Nosnost 6 km/h | 400 kg |
| Statická Nosnost | 1000 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -30 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
| Celková výška | 240 mm |
| Stavební výška | 96 mm |
| Celková hmotnost | 3,64 kg |

KOLO

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál středu | Polyamid |
| Materiál běhounu | Polyuretan, Vstříknuty |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Osa kola | Šroub s maticí |
| Barva Kola | Přírodní bílá |
| Ochranná krytka | S ložiskovým pouzdem |
| Průměr | 200 mm |
| Šířka Běhoun | 50 mm |
| Šířka středu kola | 50 mm |
| Tvrdost Běhoun (A) | 92 Obuv A |
| Tvrdost Běhoun (D) | 42 Shore D |

UCHYCENÍ

| | |
|-----------------|--|
| Materiál | Ocelový plech, velmi těžký |
| Tvar Vidlice | Široký, Vyztužené |
| Otočné ložisko | Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové |
| Barva vidlice | Pasivováno modrou |
| Vyosení | 55 mm |
| Poloměr otáčení | 161 mm |
| Průměr otáčení | 322 mm |
| Poloměr otáčení | 96 mm |

MONTÁŽ

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení | Obdélníková destička |
| Délka plotny | 137 mm |
| Šířka plotny | 105 mm |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 75 mm |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 80 mm |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 75 mm |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 105 mm |
| Průměr otvoru plotny | 11 mm |

ZETA

4687UAP200P63

EAN 4031582396423
Objednáací číslo 00838443



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

