



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Novatech
Tipo	Ruota
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	5,85 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Ghisa
Materiale del battistrada	Poliuretano, Colato
Cuscinetto	Ruota flangiata
Diametro	230 mm
Larghezza battistrada	82 mm
Asse diametro del foro	45 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A
Diametro dei fori	70 mm
Diametro del foro di fissaggio	14 mm
Adatto per	jungheinrich_mic

FISSAGGIO

Numero fori di fissaggio	5
--------------------------	---

