

## AGILA

2471PJP100R05-28

EAN 4031582301427



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ● ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ● ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Agila                                          |
| Тип                                | Поворотное Колесная опора с Тормоз направления |
| Стандартный                        | EN12530 — ролики устройств                     |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 100 kg                                         |
| Электропроводящий                  | Нет                                            |
| Нержавеющая сталь                  | Нет                                            |
| Грузоподъемность статическая       | 200 kg                                         |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C                                         |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C                                          |
| Общая высота                       | 138 mm                                         |
| Общий вес                          | 1,03 kg                                        |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Материал корпуса      | Стальной лист, средний  |
| Форма Вилы            | Широкая                 |
| Поворотный узел       | Две гонки с мячом       |
| Цвет                  | Пассивированный голубым |
| Офсет (Смещение)      | 43,5 mm                 |
| Радиус поворота       | 131 mm                  |
| Поворотное соединение | 262 mm                  |

## КОЛЕСО

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса        | Полипропилен                     |
| Материал протектора     | Термопластичная резина           |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый подшипник |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                 |
| Диаметр                 | 100 mm                           |
| Ширина Протектор        | 32 mm                            |
| Твердость Протектор (A) | 87 Береговая A                   |

## ФИТИНГ

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Тип фитинга  | Цельный Стержень круглый |
| Диаметр Болт | 28 mm                    |
| Длина Болт   | 45 mm                    |

## Product Drawings

