

ALPHA STAINLESS

8478UOD160P63

EAN 4031582333084



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistência à corrosão	● ● ● ● ●

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Alpha stainless
Tipo	Rodízio fixo
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	400 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Sim
Capacidade de carga estática	800 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-25 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Altura total	200 mm
Largura geral	115 mm
Peso geral	1,56 kg

SUPORTE

Material da caixa	Aço inoxidável, pesado
Em Forma de Garfo	Amplo
Cor	Aço inoxidável

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento, aço inoxidável
Eixo	Aparafusado com porca
Cor da Roda	Branco natural
Diâmetro	160 mm
Largura do Piso	40 mm
Largura do corpo	40 mm
Dureza do Piso (D)	75 Shore D

ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação retangular
Comprimento da placa	137 mm
Largura da placa	115 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)	75 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)	75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	105 mm
Diâmetro do furo da placa	11 mm

ALPHA STAINLESS

8478UOD160P63

EAN 4031582333084

Número de encomenda 00038020

Desenhos do produto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

