

# AGILA

2470PIO075R07-Ø24-27

EAN 4031582371291



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ● ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ● ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Název produktu              | Agila                      |
| Typ                         | Otočné Kolečko             |
| Norma                       | EN12530 – Kolečka zařízení |
| Nosnost 3 km/h              | 60 kg                      |
| Elektrické vodivé           | Ne                         |
| Nerezové                    | Ne                         |
| Statická Nosnost            | 120 kg                     |
| Rozsah teploty (minimální)  | -10 °C                     |
| Teplotní rozsah (maximální) | 40 °C                      |
| Celková výška               | 103 mm                     |

## UCHYCENÍ

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Materiál pouzdra | Ocelový plech, střední |
| Tvar Vidlice     | Široký                 |
| Otočné ložisko   | Dva míčové závody      |
| Barva vidlice    | Pasivováno modrou      |
| Vyosení          | 24 mm                  |
| Poloměr otáčení  | 61,5 mm                |
| Průměr otáčení   | 123 mm                 |

## KOLO

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál středu    | Polyprpylen              |
| Materiál běhounu   | Tvrdá guma, neoznačující |
| Ložisko            | Ložisko                  |
| Ochranná krytka    | Bez pouzdra              |
| Průměr             | 75 mm                    |
| Šířka Běhoun       | 25 mm                    |
| Tvrdost Běhoun (A) | 87 Obuv A                |

## MONTÁŽ

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ uchycení         | Syntetický expandér, kulatý                               |
| Expandér (minimální) | 24 mm                                                     |
| Expandér (maximální) | 27 mm                                                     |
| Informace            | Při objednávání uveďte požadovaný vnitřníprůměr zkumavky. |

# AGILA

2470PIO075R07-Ø24-27

EAN 4031582371291



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

