INFORMACE O PRODUKTU

PURETECH AIR

DPR200x50-Ø20 2PR black

EAN 4031582371024



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Tread hardness	měkký
Materiál středu	Ocelový plech
Materiál běhounu	Pneumatická pneumatika, profil potrubí
Ložisko	Valivé ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Průměr otvoru pro Šroub	20 mm
Délka náboje	58 mm
Tvrdost Běhoun (A)	55 Obuv A

VÝKON

Valivý odpor	● ○ ○ ○ ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech air
Typ	Kolo
Nosnost 3 km/h	75 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	150 kg
Celková hmotnost	0,8 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH AIR

DPR200x50-Ø20 2PR black

EAN 4031582371024

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Výkresy produktu



© Copyright 2026 TENTE International GmbH