

ALPHA

3477DYR100P62

EAN 4031582399257

Номер заказа 00028774



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●●●

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Alpha
Тип корпуса	Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Стандартный	EN12532 - Транспортное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	70 kg
Электропроводящий	✓
Грузоподъемность статическая	140 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	85 °C
Общая высота	128 mm
Общая ширина	75 mm
Общий вес	0,997 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Листовая сталь
Материал протектора	Литая резина, черная, электропроводная
Подшипник	Роликовый (Игольчатый) подшипник
Ось	Винт с гайкой
Цвет Колесо	Пассивированный голубым
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	100 mm
Ширина Протектор	30 mm
Ширина тела	30 mm
Твердость Протектор (A)	80 Береговая A

КРОНШТЕЙН

Материал	Стальной лист, тяжелый
Форма Вилы	Широкая
Поворотный узел	Две гонки с мячом
Цвет	Пассивированный голубым
Офсет (Смещение)	41 mm
Радиус поворота	123 mm
Поворотное соединение	246 mm
Диаметр купола	75 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	105 mm
Ширина пластины	80 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	77 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	60 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	77 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	80 mm
Диаметр отверстия пластины	9 mm

ALPHA

3477DYR100P62



EAN 4031582399257
Номер заказа 00028774



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

3477U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

