

STYLEA

5925UOI075L51-11 DM20X43ALU

EAN 4031582335989



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Resistencia a la corrosión	● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Stylea
Tipo de carcasa	Rueda giratoria con Freno de rueda
Estándar	EN12528 - Ruedas para muebles
Capacidad de carga a 3 km/h	50 kg
Capacidad de carga estática	100 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	40 °C
Altura total	88,5 mm
Ancho total	53 mm

ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Cojinete liso con Separador tubo separador
Eje	Remachado
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	75 mm
Ancho de Banda de rodadura	8 mm

SOPORTE

Material	Poliamida
Forma de Horquilla Forma	Soporte de Aro Doble Soporte
Rodamiento giratorio	Vástago giratorio Espiga
Radio de giro	87 mm
Interferencia de giro	174 mm
Diámetro del domo	20 mm

AJUSTE

Tipo de ajuste	Agujero ciego para conexión B10
Diámetro del agujero del Perno	11 mm

STYLEA

5925UOI075L51-11 DM20X43ALU

EAN 4031582335989



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

