

## ALPHA STAINLESS

8478UOD160P63

EAN 4031582333084  
Broj porudžbine 00038020

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ○ ○

Buka u pokretu ● ● ● ○ ○

Ishrana ● ● ● ● ○

otpornost na rdju ● ● ● ● ●

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Alpha stainless              |
| Tip kućišta                    | Fiksni Tocak                 |
| Standard                       | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h             | 400 kg                       |
| Statički Nosivost              | 800 kg                       |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -25 °C                       |
| Opseg temperature (maksimalni) | 80 °C                        |
| Sveukupna visina               | 200 mm                       |
| Ukupna širina                  | 115 mm                       |
| Ukupna težina                  | 1,556 kg                     |

## TOCAK

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Materijal za telo          | poliamid                      |
| materijal omotaca          | Identično sa telom Tocak      |
| Nošenje                    | kotrljajući lezaj, nerdjajući |
| osovina                    | Završena sa navrtkom          |
| Boja Tocak                 | Prirodno belo                 |
| Prečnik                    | 160 mm                        |
| Širina omotac              | 40 mm                         |
| Širina tela                | 40 mm                         |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 75 Šor D                      |

## KUCISTE

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Materijal      | nerdjajući čelik, težak |
| oblik viljuska | siroko                  |
| Boja           | nerdjajući čelik        |
| nerdjajući     | ✓                       |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja                    | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče                     | 137 mm            |
| Širina ploče                     | 115 mm            |
| Dužina otvora ploče (Minimalno)  | 75 mm             |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm             |
| Širina otvora ploče (Minimalno)  | 75 mm             |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 105 mm            |
| Prečnik otvora ploče             | 11 mm             |

# ALPHA STAINLESS

8478UOD160P63

EAN 4031582333084  
Broj porudžbine 00038020



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

