

NOVATECH

ETP085x90-Ø17 HL90

EAN 4031582369465



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Novatech
Tipo	Aro
Capacidad de carga a 3 km/h	800 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	1600 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C

ARO

Material del cuerpo	Acero, hierro
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Fundido
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	85 mm
Ancho de Banda de rodadura	90 mm
Diámetro del agujero del Eje	17 mm
Longitud del cubo	90 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Tipo de cojinete	6303

