

ALPHA SMART

3377DVR200P63

EAN 4031582331646

Rendelési szám 00035056



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Alpha smart
Ház típusa	Totálfékesgörgő
Teherbírás 3 km/h-nál	205 kg
Teherbírás 4 km/h-nál	205 kg
Statikus teherbírás	410 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	240 mm
Összsúly	3,202 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Acéllemez
Futófelület anyaga	Tömörgumi, fekete
Csapágó	Tűgörgős csapágó
Tengely	Csavar anyával
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	200 mm
Futófelület szélessége	30 mm
A futófelület keménysége (A)	85 Shore A

VÁZ

Anyag	Acéllemez, nehéz
Villa alakja	Keskeny
Forgócsapágó	Kétsoros golyó
Ellensúlyoz	52,5 mm
Körbeforgás	164,5 mm
Körbeforgás	329 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	137 mm
Talplemez szélessége	105 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	105 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	77 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	80 mm
Tengely furat átmérője	11 mm

ALPHA SMART

3377DVR200P63

EAN 4031582331646

Rendelési szám 00035056



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

