

NOVATECH

ETX085X85-Ø20 HL95-F

EAN 4031582369649



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Стомана, желязо
Материал на резбата	Полиуретан, Пресовано
Лагер	Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	85 mm
Ширина на Резба	85 mm
Диаметър на отворите Ос	20 mm
Дължина на центъра	95 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A
Тип уплътнение	F
Подходящ за	jungheinrich

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Novatech
Тип корпус	Колело
Товароносимост при 3 км/ч	800 kg
Статичен Товароносимост	1600 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

