

## SUPRATECH

PJR100x32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582419306



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ● ○ ○ |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ● ○ ○ |
| Atràcia                     | ● ● ● ● ○ ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Nom del producte           | Supratech |
| Tipus                      | Aro       |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 80 kg     |
| Conducció elèctrica        | No        |
| Inoxidable                 | No        |
| Tracidad de carga estàtica | 160 kg    |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C    |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C     |
| Pes total                  | 0,14 kg   |

## RODA

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Material corporal                | Polipropilè            |
| Material de la banda de rodadura | El cautxú termoplàstic |
| El Bearing                       | Roamiento de rodillos  |
| Protectors de fil                | Sense vigilància       |
| Diametralització                 | 100 mm                 |
| Banda de rodadura ample          | 32 mm                  |
| El forat Eix Diàmetre del forat  | 12 mm                  |
| Longitud del cub                 | 44,4 mm                |

# SUPRATECH

PJR100x32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582419306



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

