INFORMACIÓ DE PRODUCTE

# SUPRATECH

## PJR100x32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582419306



La imatge pot diferir del producte original.

### ACTUACIÓ

| | |
|---|---|
| Actuació Roll | ● ● ● ○ ○ |
| El soroll del moviment | ● ● ● ○ ○ |
| Atràcia | ● ● ● ○ ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ○ ○ |

### ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|---|---|
| Nom del producte | Supratech |
| Tipus | Aro |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 80 kg |
| Conducció elèctrica | No |
| Inoxidable | No |
| Tracidad de carga estàtica | 160 kg |
| Temperatura (mínim) | -20 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C |
| Pes total | 0,14 kg |

### RODA

| | |
|---|---|
| Material corporal | Polipropilè |
| Material de la banda de rodadura | El cautxú termoplàstic |
| El Bearing | Roamiento de rodillos |
| Protectors de fil | Sense vigilància |
| Diametralització | 100 mm |
| Banda de rodadura ample | 32 mm |
| El forat Eix Diàmetre del forat | 12 mm |
| Longitud del cub | 44,4 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# SUPRATECH

PJR100x32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582419306

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Plànols del producte




© Copyright 2026 TENTE International GmbH