

COMPACTA

1430POI050P60-59X47

EAN 4031582336689

Numărul de comandă 00032260



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Compacta
Tip de carcasă	Rola pivotantă
Standard	EN12528 - Role pentru mobilier
Capacitate de încărcare la 3 km/h	40 kg
Capacitate de încărcare statică	80 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	66 mm
Lățime totală	43 mm
Greutate totală	0,143 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment simplu cu tub Spacer
Axă	Rivrat
Roată	Negru grafit (RAL9011)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	50 mm
Benză de rulare	21 mm
Lățimea corpului	21 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	65 Râul D

FURCA

Material	Tablă de oțel, ușoară
Formă Furcă	Larg
Rulment pivotant	Cursă cu o Colivie pentru bile
Culoare	Pasivat în albastru
Offset	16 mm
Raza de pivotare	41 mm
Interferență pivotantă	82 mm
Diametru cupolă	43 mm

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	59 mm
Lățimea plăcii	47 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	35 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	46 mm
Diametru orificiu placă	6,7 mm

COMPACTA

1430POI050P60-59X47

EAN 4031582336689

Numărul de comandă 00032260



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

