

ALPHA

3470UFJ125P30-13 T/G-SMALL

EAN 4031582381399

Numero d'ordine 00029623



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●●○

Rumore ●●●●○

Attrito ●●●○○

Resistenza alla corrosione ●●●○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome del prodotto | Alpha |
| Tipo | Ruota girevole |
| Standard | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h | 150 kg |
| Portata statica | 300 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C |
| Altezza totale | 155 mm |
| Larghezza complessiva | 75 mm |
| Peso complessivo | 1,007 kg |

RUOTA

| | |
|-----------------------------|--|
| Materiale del corpo | Poilammide morbido |
| Materiale del battistrada | Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato |
| Cuscinetto | Cuscinetto a rulli |
| Asse | Vite con dado |
| Colore Ruota | Grigio argento (RAL7001) |
| Parafili | Con parafili |
| Diametro | 125 mm |
| Larghezza battistrada | 40 mm |
| Larghezza corpo | 40 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 63 Shore A |

SUPPORTO

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Materiale | Lamiera di acciaio, pesante |
| Forma della forcella | Largo |
| Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
| Colore | Passivato blu |
| Disassamento | 40 mm |
| Raggio di piroettamento | 102,5 mm |
| Ingombro di piroettamento | 205 mm |
| Diametro cuffia superiore | 75 mm |

FISSAGGIO

| | |
|-------------------|---------------|
| Tipo di fissaggio | Foro per vite |
| Diametro del foro | 13 mm |

ALPHA

3470UFJ125P30-13 T/G-SMALL

EAN 4031582381399

Numero d'ordine 00029623



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

